

Арт. 955128

сторона 1



сторона 2



**Внимание! Для качественной печати методом термотрансфера на пробковой поверхности толщина линии должна быть не менее 1 мм.**

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	300x220мм
	Трафаретная печать	280x220мм
	Трафаретная печать (1+0)	250x220мм
	Текстильный принтер	250x220мм

С	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	300x300мм
	Трафаретная печать	280x360мм
	Трафаретная печать (1+0)	250x300мм
	Текстильный принтер	250x250мм

В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	300x90мм