



Арт. NB7988S129

Лицо



Оборот



Внимание! Из-за особенностей структуры пробковой поверхности при печати и гравировке при нанесении могут быть провалы и непрокрасы.

При нанесении на пробковой поверхности методом термотрансфера вокруг изображения будет оставаться прозрачный ореол толщиной 1 мм, рекомендуемая толщина линии в макете должна быть не менее 1 мм.

Трафаретная печать на пробке возможна в 1 краску - черным или серебряным цветом

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Трафаретная печать 1+0	100x150мм
	Термотрансфер	100x100мм
	Гравировка	120x150мм

В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Трафаретная печать 1+0	100x150мм
	Термотрансфер	100x100мм
	Гравировка	120x150мм